



Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 110304, für Schlichtbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	261366 HB7020-2
GTIN	4069515022354
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Spanbrecher	SS
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Toleranz	M
Hauptanwendung	P
Sorte	HB7020-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 400 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110304

Datenblatt

Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen