

**Garant**
**QuickTurn-Klemmdrehhalter DDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DN.., rechts, Schaft- / Plattengröße: 20/15mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250606 20/15
GTIN	4045197650382
Artikelklasse	21U

**Beschreibung**
**Vorteil:**

Werkzeugloser Wendeschneidplattenwechsel. **Arretierung durch Knopfdruck lösen – Schneide wechseln – Pratzenklemmung drücken.**

Die Nebenzeit einfach und komfortabel senken.

Gleichbleibende Klemmkraft, hohe Wechselgenauigkeit, wartungsfrei.

Innenkühlung: nein

ISO-Code Halter: DDJNR/L 2025K15

passende Wendeschneidplatte: DN.. 1506..

Funktionsbreite L<sub>4</sub>: 32 mm

Kopflänge L<sub>1</sub>: 46 mm

Gesamtlänge L: 125 mm

Unterlegplatte: 259031 29

**Technische Beschreibung**

passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Schraube für Unterlegplatte	259025 4
Kopflänge L <sub>1</sub>	46 mm
Pratze	259038 7
Schaftgröße	20 mm
Funktionsbreite L <sub>4</sub>	32 mm

ISO-Code Halter	DDJNR/L 2025K15
Unterlegplatte	259031 29
Plattengröße	15 mm
Gesamtlänge L	125 mm
Serie	QuickTurn
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	nein
Einstellwinkel $\kappa$	93 Grad
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter

## Zubehör

Spannpratze	259351
Schraube für Unterlegplatte Typ 4	259025 4
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Drehmoment-Schraubendreher mit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Unterlegplatte	259271
Unterlegplatte Typ 29	259031 29
Spannpratze	259350
Schraube für Unterlegplatte	259171
Spannpratze Typ 6	259038 6
Spannpratze Typ 7	259038 7