

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für mittlere Bearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	260462 HB7010-2
GTIN	4069515020626
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Sorte	HB7010-2
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm

Datenblatt

Spanbrecher	SM
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen