

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 120404, für Schlichtbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	260748 HB7035-2
GTIN	4069515020947
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Spanbrecher	SS
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Sorte	HB7035-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen