

Garant
**eco-Klemmdrehhalter PDJNR 93°, für Wendeschneidplatten DN., rechts,
Schaft- / Plattengröße: 20/15 mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	250604 20/15
GTIN	4045197650290
Artikelklasse	21U

Beschreibung
Ausführung:

Mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und erhöhte Prozesssicherheit.

Igeltext:

Optimale Umspülung der Schneide mit Kühlflüssigkeit.

Die Positionierung innerhalb der Skalierung gewährleistet eine präzise Kühlmittelübertragung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr. 319001 – 319886 oder bei Schaftlänge < 125 mm zusätzlich Nr. 317900 möglich.

Innenkühlung: ja

ISO-Code Halter: PDJNR/L 2020H15

passende Wendeschneidplatte: DN.. 1506..

Funktionsbreite L₄: 25 mm

Kopflänge L₁: 41 mm

Gesamtlänge L: 100 mm

Unterlegplatte: 259031 13

Technische Beschreibung

Kniehebelschraube	259018 5
ISO-Code Halter	PDJNR/L 2020H15

Funktionsbreite L ₄	25 mm
Unterlegplatte	259031 13
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Feder	259046 1
Schaftgröße	20 mm
Kniehebel	259015 5
Kopflänge L ₁	41 mm
Plattengröße	15 mm
Gesamtlänge L	100 mm
Einsatzart	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Innenkühlung	ja
Einstellwinkel κ	93 Grad
Produktart	Klemmdrehhalter

Zubehör

PrecisionBit für Sechskant, Schaft E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Kniehebel-Schraube Typ 5	259018 5
Unterlegplatte Typ 13	259031 13
Kniehebel Typ 5	259015 5
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659906 500
Feder Typ 1	259046 1