

**CC.T 09T304, Sorte: HB7140****Bestelldaten**

Bestellnummer	260058 HB7140
GTIN	4045197667441
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CCMT 09T304 HB7140 Sorte: HB7140  
Spanbrecher: V4S  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 85 - 210 m/min

**Technische Beschreibung**

Wendeschneidplatten-Freiwinkel	Grad
Produktnamensattribut	
Wendeplattenzuordnung	neutral
Spanwinkel	Grad
Unterlegplatte	
Wendeschneidplattenprofil	
Produktart	