

Garant

Stahl-Bohrstange A.. PDUNL 93°, für Wendeschneidplatten DN.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 32/15mm


Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 250627 32/15 |
| GTIN | 4045197650641 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Kniehebelschraube | 259018 7 |
| Kniehebel | 259015 8 |
| passende Wendeschneidplatte | DN.. 1506.. |
| Mittenversatz L ₃ | 22 mm |
| Mindestvorbohr-Ø D _{min} | 40 mm |
| Feder-Set | 259044 2 |
| Federstift-Set | 259047 2 |
| ISO-Code Halter | A32S PDUNR/L15 |
| Plattengröße | 15 mm |
| Unterlegplatte | 259031 28 |
| Gesamtlänge L | 250 mm |
| Spannhöhe L ₂ | 31 mm |
| Einstellwinkel κ | 93 Grad |
| Schaft-Ø D _s | 32 mm |
| Norm | DIN 8024 |
| Einsatzart | links |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Innendrehtiefe bis | 3xD |
| Innenkühlung | ja |
| Anwendung | Längsdrehen innen |
| Produktart | Bohrstange |

Zubehör

| | |
|---|------------|
| Kniehebel Typ 8 | 259015 8 |
| PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm | 674242 3 |
| Kniehebelschraube Typ 7 | 259018 7 |
| Feder-Set10-teilig Typ 2 | 259044 2 |
| Unterlegplatte Typ 28 | 259031 28 |
| Federstifte-Set10-teilig Typ 2 | 259047 2 |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m | 659957 500 |