



Zentrierspanner Form A, Gewindex Länge: M6X18



Bestelldaten

Bestellnummer	370053 M6X18
GTIN	4059245267767
Artikelklasse	37K

Beschreibung

Ausführung:

Form A mit Senkschraube.

Vorteil:

- Niederzugwirkung.
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen.

Verwendung:

Zum Zentrieren und spannen eines Werkstücks in der Bohrung. Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.

Werkstoff:

Vergütungsstahl, brüniert. Gehärtet (33-39 HRC).

Hinweis:

Während des Spannvorgangs wirkt die Spannkraft punktuell zur Bohrungswand.

Technische Beschreibung

D _{min}	12 mm
D _{max}	16,3 mm

Datenblatt

L	11,2 mm
Schlüsselweite SW	4 mm
H	8,6 mm
maximale Spannkraft	2,1 kN
H ₁	1,3 mm
Produktart	Vorrichtungs-Spannsystem