

**Garant**
**CC.T 09T304, Sorte: HB7415**


### Bestelldaten

Bestellnummer	260058 HB7415
GTIN	4045197667465
Artikelklasse	21G

### Beschreibung

CC.T 09T304 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIS

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 2 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 70 m/min

### Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2 mm
Hauptanwendung	S
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	TIS
Vorschub $f$	0,1 mm/U

Sorte	HB7415
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen