KOMET CERATIZIT GROUP

KOMET® Wendeschneidplatte, BK6115, Bezeichnung Typ W80: 12-010

Bestelldaten

Bestellnummer	236607 12-010
GTIN	4047109187627
Artikelklasse	24R

Beschreibung

Hinweis:
Nicht auf Innenschneiden der Vollbohrer verwenden!
Typ: GG(G)
ISO-Code Wendeschneidplatte: SOGX 050204-01
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm^2: 0,1 mm/U

Technische Beschreibung

Bezeichnung	12-010
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm^2	0,1 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOGX 050204-01
Serie	KUB Pentron®
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Sorte	BK6115
Typ	GG(G)
Schneidstoff	HM

Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
GG(G)	geeignet	120 m/min	K
nass maximal	geeignet		