

**Garant**
**Stahl-Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC., rechts, Schaft-Ø / Plattengröße: 16/09mm**


## Bestelldaten

Bestellnummer	260032 16/09
GTIN	4045197652256
Artikelklasse	21T

## Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Plattengröße	9 mm
ISO-Code Halter	A16Q SCLCR/L09
Mindestvorbohr-Ø $D_{min}$	20 mm
Mittenversatz $L_3$	11 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 8
Gesamtlänge L	180 mm
Spannhöhe $L_2$	14 mm
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Schaft-Ø $D_s$	16 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

---

## Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15

674248 TX15

Drehmoment-Schraubendrehermit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500  
cN·m

659957 500