


CCGT 030102, Sorte: PR1425

Bestelldaten

Bestellnummer	260041 PR1425
GTIN	4960664638659
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CCGT 030102 PR1425 Sorte: PR1425

Spanbrecher: MP-CF

Schnitttiefe a_p : 0,03 - 0,2 mm

Vorschub f : 0,02 - 0,1 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 180 m/min

Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung: 100 - 150 m/min

Technische Beschreibung

Nebenanwendung	M
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	MP-CF
Schnitttiefe a_p	0,03 - 0,2 mm
Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	100 - 150 m/min
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 180 m/min

Vorschub f	0,02 - 0,1 mm/U
Hauptanwendung	P
Sorte	PR1425
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 030102
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen