


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 110404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7020****Bestelldaten**

Bestellnummer	250652 HB7020
GTIN	4045197699244
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 110404 HB7020 Sorte: HB7020
Spanbrecher: SS
Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm
Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 150 - 400 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 400 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Hauptanwendung	P

Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Sorte	HB7020
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen