

Garant

Stahl-Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 32/12mm


Bestelldaten

Bestellnummer	260033 32/12
GTIN	4045197652362
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Unterlegplatte	269005 6
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	40 mm
Plattengröße	12 mm
Mittenversatz L_3	22 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 20
ISO-Code Halter	A32S SCLCR/L12
Unterlegplattenschraube	269013 5
passende Wendeschneidplatte	CC.. 1204..
Gesamtlänge L	250 mm
Spannhöhe L_2	31 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja

Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Schraube für Unterlegplatte Typ 5	269013 5
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX15	674248 TX15
Unterlegplatte Typ 6	269005 6
Wendeplattenschrauben-Set Typ 20	269028 20
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500