

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CU7010****Bestelldaten**

Bestellnummer	260050 CU7010
GTIN	4045197666789
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CCMT 060202 CU7010 Sorte: CU7010

Spanbrecher: SS

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mmVorschub f : 0,05 - 0,25 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 90 - 210 m/min**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Spanbrecher	SS
Hauptanwendung	P
Nebenanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 210 m/min
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm

Eckenradius	0,2 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit v_c Nebenanwendung	80 - 140 m/min
Sorte	CU7010
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	Cermet
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060202
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen