

**Garant**
**Stahl-Bohrstange A.. PDUNR 93°, für Wendeschneidplatten DN.., rechts,  
Schaft-Ø / Plattengröße: 25/11 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250626 25/11
GTIN	4045197650597
Artikelklasse	21T

**Technische Beschreibung**

Kniehebelschraube	259018 6
Federstift-Set	259047 2
Plattengröße	11 mm
Feder-Set	259044 4
Unterlegplatte	259031 7
Mittenversatz L <sub>3</sub>	18,5 mm
ISO-Code Halter	A25R PDUNR/L11
Kniehebel	259015 7
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1104..
Mindestvorbohr-Ø D <sub>min</sub>	32 mm
Gesamtlänge L	200 mm
Spannhöhe L <sub>2</sub>	24 mm
Einstellwinkel κ	93 Grad
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts

Innendrehtiefe bis	3xD
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

## Zubehör

Kniehebel Typ 7	259015 7
Feder-Set10-teilig Typ 2	259044 2
Kniehebelschraube Typ 6	259018 6
Unterlegplatte Typ 7	259031 7
Federstifte-Set10-teilig Typ 2	259047 2
PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 2,5 mm	674242 2,5
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500