



Zentrischspanner Grundgerät Xtric, Typ: 80SA



Bestelldaten

Bestellnummer	363000 80SA
GTIN	4069515014939
Artikelklasse	310

Beschreibung

Ausführung:

- Sehr gute Zugänglichkeit und perfekt symmetrisch.
- Komplette gehärtet und Unterseite feingefräst.
- Roh- und Fertigteilspanner mit minimalstem Backen-/ Bauteilabhub.
- Perfekt zentrisch spannend durch Zentrumseinstellung.
- Durch Wenden der Backen ist Spannungsbereichsänderung möglich.

Verwendung:

Perfekt für die 5-Seiten-Bearbeitung. Zentrische Spannung.

Passend für:

Aufsatzbacken Nr. 363010 – 363045.

Lieferumfang:

Grundkörper, Spindel, Spindelmuttern.

Sonderzubehör:

Drehmomentschlüssel Nr. 656050, Steckschlüssel-Einsatz Nr. 642229 13, Montagestation Nr. 358595 52/96 oder Nr. 358595 80.

Spannbolzen Nr. 363190 52.

Hinweis:

Passende Aufsatzbacken Nr. 363010 – 363045 sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Spannsituation S2 entsteht durch Wenden der Backe.

Technische Beschreibung

maximale Spannkraft	25 kN
---------------------	-------

Datenblatt

Schlüsselweiten-Maße	10 mm
Schlüsselweiten-Maße	5 mm
Serie	Xtric
Gewicht	3,1 kg
maximales Drehmoment	85 Nm
B	75 mm
Farbcode	Xtric 80
Höhe H	40 mm
L	170 mm
Stichmaß	52 mm
Produktart	Maschinenschraubstock