

Garant**Bohrstange zum Stechdrehen, links, Schaft-Ø DS / Stechbreite w: 16/3mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 273791 16/3 |
| GTIN | 4045197525048 |
| Artikelklasse | 21W |

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochfestem Werkzeugstahl ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Wendepplattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert.

Technische Beschreibung

| | |
|--|---------------------------|
| t_{\max} Innenbearbeitung | 6 mm |
| Mindestvorbohr-Ø D_{\min} | 23 mm |
| Stechbreite w | 3 mm |
| Mittenversatz L_3 | 14,5 mm |
| Schraube | 279815 9 (TX25; 4,5 Nm) |
| Gesamtlänge L | 180 mm |
| Auskraglänge L_1 zurückgesetzte Halter | 30 mm |
| Schaft-Ø D_s | 16 mm |
| Anwendungsbereich | Radiales Innen-Einstecken |
| Einsatzart | links |
| Innenkühlung | ja |
| axiales Stechen möglich | ja |
| Produktart | Bohrstange |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| Klemmschraube Typ 9 | 279815 9 |
| 8 mm-Klinge, mit Magnetmit 1/4 Zoll-Bit-Aufnahme ganze Länge 50 mm | 659874 50 |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m | 659906 1600 |
| PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX25 | 674248 TX25 |
| Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 1600 cN·m | 659957 1600 |