

**Garant****Fräs-Wendeschneidplatte XOMT060310ZZSR, für Hochvorschubfräser, HB4030****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 212826 ST1400 |
| GTIN          | 4069515014953 |
| Artikelklasse | 21A           |

**Beschreibung****Hinweis:**

Einsatzrichtwerte für  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$

**Technische Beschreibung**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Typ                                  | ST1400         |
| Eckenradius                          | 1 mm           |
| Plattenstärke S                      | 3.18 mm        |
| ISO-Code Wendeschneidplatte          | XOMT060310ZZSR |
| Vorschub $f_z$ pro Zahn              | 0,8 mm         |
| Sorte                                | HB4030-1       |
| Schneidstoff                         | HM             |
| empfohlene Schnitttiefe $a_{p \max}$ | 1 mm           |

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| maximale Schnitttiefe $a_{p \max}$ | 1 mm                          |
| Programmierradius bei $a_{p \max}$ | 2 mm                          |
| Anzahl Wechsel/Schneiden           | 3                             |
| Produktart                         | Wendeschneidplatte zum Fräsen |

## Anwenderdaten

|                                | Eignung          | $V_c$     | ISO-Code |
|--------------------------------|------------------|-----------|----------|
| Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 240 m/min | P        |
| Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geeignet         | 220 m/min | P        |
| nass maximal                   | bedingt geeignet |           |          |
| nass minimal                   | bedingt geeignet |           |          |
| trocken                        | geeignet         |           |          |
| Luft                           | geeignet         |           |          |