


Garant

Fräs-Wendeschneidplatte SDHT 0903 AEFN, für Planfräser, HB7810, diamantbeschichtet



Bestelldaten

Bestellnummer	214479 ALU
GTIN	4069515015219
Artikelklasse	21B

Beschreibung

Ausführung:

- **Wendepplatten für höhere Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe geeignet.**
- **Präzisionsgesintert und geschliffen für beste Oberflächenqualitäten.**
- **Feinkörnige Struktur für große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.**

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p\max} = 3 \text{ mm}$.

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	SDHT 0903 AEFN
Typ	ALU
Vorschub f_z pro Zahn	0,19 mm
Plattenstärke E	3,18 mm
Beschichtung	diamantbeschichtet
Sorte	HB7810

Datenblatt

Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	1500 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	1300 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	680 m/min	N
Graphit, GFK, CFK	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		