

**Garant****CC.T 060204, Sorte: HB7415**

## Bestelldaten

Bestellnummer	260052 HB7415
GTIN	4045197672209
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

CC.T 060204 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIS

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 2 mmVorschub  $f$ : 0,1 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 60 - 70 m/min

## Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Spanbrecher	TIS
Vorschub $f$	0,1 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Hauptanwendung	S
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2 mm

Sorte	HB7415
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen