



Dreh-Wendeschneidplatte SNMG 120404, für Schlichtbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	251162 PR115S
GTIN	4960664035618
Artikelklasse	25E

Technische Beschreibung

Sorte	PR115S
Hauptanwendung	S
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	25 - 70 m/min
Vorschub f	0,04 - 0,2 mm/U
Spanbrecher	MQ
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Schneidstoff	HM

Datenblatt

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen