



## Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für Schlichtbearbeitung



### Bestelldaten

Bestellnummer	250696 PR115S
GTIN	4960664035496
Artikelklasse	25E

### Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	25 - 70 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MQ
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	S
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Vorschub $f$	0,04 - 0,2 mm/U
Sorte	PR115S

## Datenblatt

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen