

Garant
Schrumpffutter mit Kühlkanalbohrungen, SK 40 A = 130, Spann-Ø D1: 3mm

Bestelldaten

Bestellnummer	302267 3
GTIN	4045197646187
Artikelklasse	31A

Beschreibung
Ausführung:

Mit **Kühlkanalbohrungen** und verschließbaren Gewinden.

Kühlkanalbohrungen bei Spann-Ø D1: 3, 4 und 5 mm nicht verschließbar.

- **Hochwarmfester Stahl.**
- **Gr. 3–5 für HM, ab Gr. 6 für HSS und HM.**
- **Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).**
- **Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.**

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Toleranz h6.

Für Induktiv-, Kontakt- und Heißluft-Schrumpfgeräte geeignet.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308800, AB-Spannschlüssel Nr. 308820– 308835, Schrumpffutterverlängerungen Nr. 302410 – 302419. Schrumpfgeräte, Zubehör Nr. 354210 – 354450, Wuchtschrauben-Set Nr. 309906 Gr. 180.

Technische Beschreibung

Spann-Ø D ₁	3 mm
Ø D ₂	12 mm
Auskraglänge A-Maß	130 mm
Außen-Ø D	17 mm
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar

Aufnahme	SK 40 A = 130
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 25000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HSC
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Schrumpffutter

Zubehör

Anzugsbolzen Mazak, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M
Schrumpfgerät Typ SU1	354210 SU1
Anzugsbolzen Form A passend für Steilkegel 40	308600 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40	308740 40
Kühleinheit Typ CU1	354215 CU1
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 Form A passend für Steilkegel 40	308605 40
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewinde abgedichtet passend für Steilkegel 40	308700 40
Spannschlüssel für Anzugsbolzen DIN ISO 7388-1 (ehem. DIN 69872) passend für Steilkegel-Größe 40	308820 40
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit 4 mm Bohrung und Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
Werkzeuggrundaufnahme für SK für SK-Kegelschaft 40	354225 40
	302410 12/3

Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne
Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 12/3 mm

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40 308760 40

Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40 308635 40

Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passungabgedichtet passend
für Steilkegel 40 308802 40

Spannschlüssel für AnzugsbolzenISO 7388 passend für
Steilkegel-Größe 40 308830 40

Anzugsbolzen 60°abgedichtet passend für Steilkegel 40 308785 40

Anzugsbolzen 90°abgedichtet passend für Steilkegel 40 308790 40

AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für
Steilkegel 40 308630 40

Anzugsbolzenabgedichtet, Form A passend für Steilkegel
40 308610 40

Schrumpffutter-Verlängerung 4,5°ohne
Längeneinstellschraube Ø d / Ø D1 16/3 mm 302410 16/3

Anzugsbolzenabgedichtet, Form B passend für Steilkegel
40 308650 40

AnzugsbolzenMori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für
Steilkegel 40 308625 40

AnzugsbolzenForm B passend für Steilkegel 40 308640 40

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7abgedichtet, Form B passend für
Steilkegel 40 308615 40

Anzugsbolzen 45°abgedichtet passend für Steilkegel 40 308765 40

Anzugsbolzenabgedichtet passend für Steilkegel 40 308660 40