

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150608, für mittlere Bearbeitung, Wiper****Bestelldaten**

Bestellnummer	250763 HB7020-2
GTIN	4069515017169
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,2 - 0,6 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 420 m/min
Toleranz	M
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Spanbrecher	WSM

Datenblatt

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Sorte	HB7020-2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen