


**Garant**

## Dreh-Wendeschnidplatte SNMM 150616, für Grobzerspanung



### Bestelldaten

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 251390 HB7130-2 |
| GTIN          | 4069515023085   |
| Artikelklasse | 21G             |

### Technische Beschreibung

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Schneidstoff                                | HM                  |
| ISO-Code Wendeschnidplatte                  | SNMM 150616         |
| Hauptanwendung                              | M                   |
| Schnittbedingung                            | leicht unterbrochen |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 2 - 10 mm           |
| Spanbrecher                                 | VR                  |
| Sorte                                       | HB7130-2            |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 50 - 200 m/min      |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 8                   |
| Eckenradius                                 | 1,6 mm              |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schruppen           |

## Datenblatt

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| Vorschub f | 0,3 - 0,9 mm/U                |
| Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |