

Garant
MicroClamp zylindrisch, L = 160, Typ: 0,2-3

Bestelldaten

Bestellnummer	302408 0,2-3
GTIN	4045197556844
Artikelklasse	31H

Beschreibung
Ausführung:

- Für Rechts- und Linkslauf.
- Rundlauf $\leq 0,005$ mm.
- Übertragbares Drehmoment 7 Nm.
- Zulässige Drehzahl 60000 1/min.
- Bedienung von der Seite.
- Zulässiger Anzugsmoment 2 Nm.
- Spannungsbereich 0,2 – 3,4 mm.

Lieferumfang:

Inklusive Spannschlüssel mit Quergriff.

Zerspanungsstrategie: HSC

Schafttoleranz: h6

Schaft-Ø d: 16 mm

Spannbereich Ø D₁: 0,2 - 3,4 mm

Außen-Ø D: 19 mm

Ø D₂: 12 mm

Ersatz-Spannschlüssel: 627425 2

Technische Beschreibung

Ersatz-Spannschlüssel	627425 2
Schaft-Ø d	16 mm
Spannbereich Ø D ₁	0,2 - 3,4 mm
Ø D ₂	12 mm
Außen-Ø D	19 mm

Schafttoleranz	h6
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 2,5 bei 18000 min ⁻¹
Zerspanungsstrategie	HSC
Produktart	Mikro-Bohrfutter