

**Garant**

## Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schlichtbearbeitung



### Bestelldaten

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 251964 HB7035-2 |
| GTIN          | 4069515018623   |
| Artikelklasse | 21G             |

### Technische Beschreibung

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 150 - 350 m/min    |
| Hauptanwendung                              | P                  |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,3 - 2 mm         |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | WNMG 080408        |
| Schnittbedingung                            | stark unterbrochen |
| Spanbrecher                                 | SS                 |
| Eckenradius                                 | 0,8 mm             |
| Sorte                                       | HB7035-2           |
| Vorschub $f$                                | 0,1 - 0,4 mm/U     |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 6                  |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schlichten         |
| Schneidstoff                                | HM                 |

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen