

**duMONT****Keilnuten-Stoßräumnadel HSS Passung JS9, Typ: 25F1****Bestelldaten**

Bestellnummer	290405 25F1
GTIN	662600444945
Artikelklasse	29J

**Beschreibung****Verwendung:**

Zum Herstellen von Keilnuten nach DIN 6885.

**Lieferumfang:**

Räumnadel inklusive der erforderlichen Beilagen.

**Hinweis:**

- Bei höherfesten Werkstoffen Anzahl der Durchgänge erhöhen oder Sonderräumnadeln (auf Anfrage) einsetzen.
- Nach dem 1. und 2. von drei Durchgängen den Druckstößel kurz anheben – Räumnadel richtet sich selbst aus.
- Beschichtete Räumnadeln und Zollmaß-Räumnadeln auf Anfrage lieferbar.
- RÄUMPRESSEN finden Sie in Band 2 (Hand- und Messwerkzeuge).
- Gr. 28, 32 und 36 auf Anfrage kurzfristig lieferbar.

**Technische Beschreibung**

Keilnutentiefe	5,4 mm
Rückenbreite	25,72 mm

erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge	8300 kg
Räumlänge in Stahl	25 - 150 mm
Anzahl Durchgänge	5
Keilnutenbreite	25 mm
für Bohrungs-Ø nach DIN 6885	85 - 95 mm
Nadellänge	505 mm
Schneidstoff	HSS
Produktart	Räumwerkzeug

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		