

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte TC.T 110202, für mittlere Bearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	260980 HB7035-2
GTIN	4069515021593
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Eckenradius	0,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110202
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Toleranz	M
Spanbrecher	SM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 290 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7035-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Datenblatt

Schnittbedingung

stark unterbrochen

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen