



Dreh-Wendescheidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	250156 HB7010-2
GTIN	4069515015806
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Spanbrecher	SM
Sorte	HB7010-2
Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 440 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm

Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen