

duMONT Keilnuten-Stoßräumnadel HSS Passung JS9, Typ: 12D1



Bestelldaten

Bestellnummer	290405 12D1
GTIN	662600444099
Artikelklasse	29J

Beschreibung

Verwendung:

Zum Herstellen von Keilnuten nach DIN 6885.

Lieferumfang:

Räumnadel inklusive der erforderlichen Beilagen.

Hinweis:

- Bei höherfesten Werkstoffen Anzahl der Durchgänge erhöhen oder Sonderräumnadeln (auf Anfrage) einsetzen.
- Nach dem 1. und 2. von drei Durchgängen den Druckstößel kurz anheben – Räumnadel richtet sich selbst aus.
- Beschichtete Räumnadeln und Zollmaß-Räumnadeln auf Anfrage lieferbar.
- RÄUMPRESSEN finden Sie in Band 2 (Hand- und Messwerkzeuge).
- Gr. 28, 32 und 36 auf Anfrage kurzfristig lieferbar.

Technische Beschreibung

Räumlänge in Stahl	25 - 150 mm
für Bohrungs-Ø nach DIN 6885	38 - 44 mm
Nadellänge	353 mm

Keilnutenbreite	12 mm
Anzahl Durchgänge	3
erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge	3800 kg
Rückenbreite	14,39 mm
Keilnutentiefe	3,3 mm
Schneidstoff	HSS
Produktart	Räumwerkzeug

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu (kurzspanend)	geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		

Zubehör

Beilage für Stoßräumnadel Nr. 290405 – 407 Typ 10-12D1	290410 10-12D1
--	----------------