


Garant

Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 110202, für Schlichtbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	260950 HB7035-2
GTIN	4069515021296
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 m/min
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,2 mm
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SS
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110202

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen