

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für Schlichtbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	260058 HB7020-2
GTIN	4069515019385
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Sorte	HB7020-2
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SS
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Toleranz	M
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 400 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Datenblatt

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen