

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für Schlichtbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	250658 HB7010-2
GTIN	4069515016766
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Sorte	HB7010-2
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Spanbrecher	SS
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	170 - 500 m/min

Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte

DNMG 150604

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen