

Garant

Dreh-Wendescheidplatte SNMM 120412, für Grobzerspanung



Bestelldaten

Bestellnummer	251386 HB7020-2
GTIN	4069515017787
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Eckenradius	1,2 mm
Spanbrecher	SR
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 300 m/min
Hauptanwendung	P
Sorte	HB7020-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Vorschub f	0,4 - 1,2 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	2 - 10 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMM 120412

Datenblatt

Schnittbedingung

leicht unterbrochen

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen