

**Garant****HM-Bohrstange E.. SGLPL 95°, für Wendeschneidplatten GPCT, links,  
Auskräglänge / Plattengröße: 85/06mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	268736 85/06
GTIN	4045197545893
Artikelklasse	21V

**Technische Beschreibung**

Mittenversatz $L_3$	8,15 mm
ISO-Code Halter	E10K SGLCR/L06
Mindestvorbohr- $\varnothing D_{min}$	13,54 mm
Plattengröße	6 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 11
passende Wendeschneidplatte	GCCT 06020.
Gesamtlänge L	125 mm
Spannhöhe $L_2$	9,5 mm
Einstellwinkel $\kappa$	95 Grad
Schaft- $\varnothing D_s$	10 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen

Produktart

Bohrstange

---

**Zubehör**

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX7

674248 TX7

Wendeplattenschrauben-Set Typ 11

269028 11

Drehmoment-Schraubendreher mit Skala,  
Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200  
cN·m

659957 200