

Garant
**HM-Bohrstange E.. SCLDR, für Wendeschneidplatten CDCT, rechts,
Auskräglänge / Plattengröße: 60/S4mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	268712 60/S4
GTIN	4045197545718
Artikelklasse	21V

Technische Beschreibung

Plattengröße	4 mm
ISO-Code Halter	E04G SCLDR/LS4
passende Wendeschneidplatte	CDCT S4010.
Wendeplattenschrauben-Set	269028 10
Mittenversatz L ₃	2,5 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	4,57 mm
Gesamtlänge L	90 mm
Spannhöhe L ₂	3,58 mm
Einstellwinkel κ	97 Grad
Schaft-Ø D _s	4 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

Wendeplattenschrauben-Set Typ 10	269028 10
PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200
