

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 110304, für mittlere Bearbeitung****Bestelldaten**

Bestellnummer	261454 HB7010-2
GTIN	4069515022576
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110304
Sorte	HB7010-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 m/min
Toleranz	M
Spanbrecher	SM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U

Datenblatt

Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen