

**LOCTITE****Gewindedichtung Stick, 19 g, Hersteller-ID: 561**

## Bestelldaten

Bestellnummer	083311 561
GTIN	5010266383019
Artikelklasse	04L

## Beschreibung

### Ausführung:

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein **vollständiger Oberflächenkontakt** gewährleistet **100%ige Dichtheit**. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.

**Stick** mit pastösem Dichtmittel, sparsam im Verbrauch, kein Nachtropfen.

### Verwendung:

Verbesserung der Haftfähigkeit von Saugnäpfen.

### Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

## Technische Beschreibung

minimales Losbrechmoment	2 Nm
Herstellerbezeichnung	LOCTITE 561
für Gewindegröße Zoll	3 Zoll

Gefahrstoffkennzeichnung	GHS07: Ausrufezeichen
für Gewindegröße M bis	M80
Funktionsfestigkeit nach	24 h
geeignet für Material	Metall
geeignet für Einsatzbereich	Instandhaltung
Handfestigkeit nach	60 min
Farbe	weiß
Form	halbfest
Lagertemperatur	8 - 28 °C
Chemische Basis	Methacrylatester
Temperatur Einsatzbereich	-55 - 150 °C
Füllmenge	19 ml
Haltbarkeit ab Herstellungsdatum	48 Monat
Festigkeitsklasse	niedrigfest
Dichte	1,14 g/cm <sup>3</sup>
Produktnamensattribut	19 g
Produktart	Dichtmittel