

Garant
**HM-Bohrstange E.. SCLDR, für Wendeschneidplatten CDCT, rechts,
Auskräglänge / Plattengröße: 75/S4mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	268712 75/S4
GTIN	4045197545732
Artikelklasse	21V

Technische Beschreibung

passende Wendeschneidplatte	CDCT S4010.
Plattengröße	4 mm
Mittenversatz L_3	3,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 10
ISO-Code Halter	E06J SCLDR/LS4
Mindestvorbohr- $\varnothing D_{min}$	6,91 mm
Gesamtlänge L	110 mm
Spannhöhe L_2	5,54 mm
Einstellwinkel κ	95 Grad
Schaft- $\varnothing D_s$	6 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innendrehtiefe bis	8xD
Schneidstoff	HM
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Torx®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx®-Profil TX6	674248 TX6
Wendeplattenschrauben-Set Typ 10	269028 10
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 200 cN·m	659957 200
