




Dreh-Wendescheidplatte WNMG 060404, für Schlichtbearbeitung



Bestelldaten

Bestellnummer	251952 HB7010-2
GTIN	4069515018340
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Spanbrecher	SS
Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Sorte	HB7010-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	170 - 500 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060404

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen