

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VB.T 160408, für mittlere Bearbeitung****Bestelldaten**

Bestellnummer	261234 HB7035-2
GTIN	4069515022255
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Toleranz	M
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160408
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 290 m/min
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Sorte	HB7035-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm

Datenblatt

Spanbrecher	SM
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschnidplatte zum Drehen