

Garant**Master Mute Bohrstange A.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC..., rechts****Bestelldaten**

Bestellnummer	265008 08/06
GTIN	4069515024426
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche. Hartmetallverstärkter Schaft.

Hinweis:

Kürzung der Bohrstange bis zu einer Länge von $L_{\min}$ möglich. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

ISO-Code Halter	A08X SCLCR/L06
Einstellwinkel κ	95 Grad
Wendeplattenschrauben-Set	269028 54
Norm	Werksnorm
Schaft-Ø D_s	8 mm
Plattengröße	6 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	10 mm
Gesamtlänge L	128 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Serie	Master Mute
Auskraglänge L_1	88 mm
Mittenversatz L_3	5 mm
Anschlussgewinde	M7×0,5

Einsatzart	rechts
Schaftausführung	Stahl
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Bohrstange

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265008-08/06>