



## Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 120408, für Schlichtbearbeitung



### Bestelldaten

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 260750 HB7020-2 |
| GTIN          | 4069515020985   |
| Artikelklasse | 21G             |

### Technische Beschreibung

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Eckenradius                                 | 0,8 mm              |
| Spanbrecher                                 | SS                  |
| Vorschub f                                  | 0,07 - 0,25 mm/U    |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 4                   |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schlichten          |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | SCMT 120408         |
| Sorte                                       | HB7020-2            |
| Schnittbedingung                            | leicht unterbrochen |
| Hauptanwendung                              | P                   |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,2 - 1,5 mm        |
| Schneidstoff                                | HM                  |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 140 - 400 m/min     |

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen