

Garant**Master Mute Bohrstange A.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC..., rechts****Bestelldaten**

Bestellnummer	265008 12/06
GTIN	4069515024440
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche. Hartmetallverstärkter Schaft.

Hinweis:

Kürzung der Bohrstange bis zu einer Länge von $L_{\min}$ möglich. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 38
Einstellwinkel κ	95 Grad
Plattengröße	6 mm
Auskraglänge L_1	132 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Mittenversatz L_3	8,5 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Serie	Master Mute
ISO-Code Halter	A12Q SCLCR/L06
Schaft-Ø D_s	12 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	16 mm
Norm	Werksnorm
Anschlussgewinde	G1/8

Einsatzart	rechts
Schaftausführung	Stahl
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Bohrstange

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265008-12/06>