

Garant**Master Mute Bohrstange A.. SCLCR 95°, für Wendeschneidplatten CC..., rechts****Bestelldaten**

Bestellnummer	265008 25/09
GTIN	4069515024471
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Kürzung der Bohrstange bis zu einer Länge von $L_{\min}$ möglich. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

Einstellwinkel κ	95 Grad
Mittenversatz L_3	17 mm
Norm	Werksnorm
Wendeplattenschrauben-Set	269028 50
Schaft-Ø D_s	25 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 09T3..
Auskraglänge L_1	150 mm
ISO-Code Halter	A25X SCLCR/L09
Gesamtlänge L	247 mm
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	32 mm
Plattengröße	9 mm
Serie	Master Mute
$L_{\min}$	155 mm

Anschlussgewinde	G1/4
Einsatzart	rechts
Schaftausführung	Stahl
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Bohrstange

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265008-25/09>