

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für mittlere Bearbeitung****Bestelldaten**

Bestellnummer	252068 HB7020-2
GTIN	4069515018821
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 370 m/min
Sorte	HB7020-2
Toleranz	M
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	SM

Datenblatt

Schlicht/Schrupp-Zuordnung

Schrupp-Schichten

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen