

Garant**Master Mute Bohrstange A.. SCLCL 95°, für Wendeschneidplatten CC..., links****Bestelldaten**

Bestellnummer	265009 16/06
GTIN	4069515024549
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Rundschaft ohne Spannfläche.

Hinweis:

Kürzung der Bohrstange bis zu einer Länge von $L_{\min}$ möglich. Einsatz **nur mit Innenkühlung** (Temperaturbeständigkeit bis max. 100° C).

Technische Beschreibung

Wendeplattenschrauben-Set	269028 38
ISO-Code Halter	A16X SCLCR/L06
Plattengröße	6 mm
passende Wendeschneidplatte	CC.. 0602..
Schaft-Ø D_s	16 mm
Norm	Werksnorm
Mindestvorbohr-Ø $D_{\min}$	20 mm
Serie	Master Mute
Einstellwinkel κ	95 Grad
Auskräglänge L_1	96 mm
Gesamtlänge L	158 mm
Mittenversatz L_3	11 mm
$L_{\min}$	96 mm

Datenblatt

Anschlussgewinde	G1/4
Einsatzart	links
Schaftausführung	Stahl
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Anwendung	Plandrehen
Produktart	Bohrstange

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/265009-16/06>