

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte TNMG 160404, für Schlichtbearbeitung, Wiper



Bestelldaten

Bestellnummer	251433 HB7020-2
GTIN	4069515017862
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404
Spanbrecher	WSS
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U
Sorte	HB7020-2
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	170 - 480 m/min
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	6

Produktart

Wendeschneidplatte zum Drehen